

取替予定表（本館・中央館等）					3- (4)-2		
設 置 場 所	品 名	数量	取替 周期	令和8年1月～令和9年3月	令和9年4月～令和10年3月	令和10年4月～令和11年3月	
【空調機・給気フィルタユニット】							
＜病院＞							
AC-1							
	ロールフィルタ	1,280mm× 20m	2	9ヵ月	5月・2月	11月	8月
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	8	24ヵ月		6月	
	中性能フィルタ	305× 610×290mm	4	24ヵ月		6月	
AC-2							
	ロールフィルタ	1,600mm× 20m	1	9ヵ月	5月・2月	11月	8月
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	6	24ヵ月		11月	11月
	中性能フィルタ	305× 610×290mm	3	24ヵ月		11月	11月
	中性能フィルタ	610× 305×290mm	2	24ヵ月		11月	11月
AC-3							
	ロールフィルタ	940mm× 20m	1	12ヵ月	9月	9月	9月
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	3	24ヵ月		12月	12月
	中性能フィルタ	305× 610×290mm	3	24ヵ月		12月	12月
	中性能フィルタ	610× 305×290mm	1	24ヵ月		12月	12月
AC-4							
	ロールフィルタ	1,130mm× 20m	1	9ヵ月	4月・1月	10月	7月
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	6	24ヵ月	R9. 3月		3月
AC-5							
	ロールフィルタ	1,130mm× 20m	1	9ヵ月	8月	5月・2月	11月
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	6	24ヵ月	R9. 3月		3月
	中性能フィルタ	610× 305×290mm	2	24ヵ月	R9. 3月		3月
AC-6							
	ロールフィルタ	800mm× 20m	1	24ヵ月	R9. 2		2月
	中性能フィルタ	450× 600×65mm	4	6ヵ月	2月・8月・2月	8月・2月	8月・2月
AC-7-1							
	ロールフィルタ	615mm× 20m	1	24ヵ月	R9. 3月		3月
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	2	36ヵ月		12月	
AC-7-2							
	ロールフィルタ	615mm× 20m	1	24ヵ月	4月		4月
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	2	48ヵ月	12月		
AC-8-1							
	ロールフィルタ	615mm× 20m	1	36ヵ月		3月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	1	48ヵ月	8月		
	中性能フィルタ	610× 305×290mm	1	48ヵ月	8月		
AC-8-2							
	ロールフィルタ	615mm× 20m	1	36ヵ月		7月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	1	36ヵ月		1月	
	中性能フィルタ	610× 305×290mm	1	36ヵ月		1月	
AC-9-1							
	ロールフィルタ	615mm× 20m	1	24ヵ月		11月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	1	48ヵ月	12月		
	中性能フィルタ	610× 305×290mm	1	48ヵ月	12月		
AC-9-2							
	ロールフィルタ	615mm× 20m	1	24ヵ月	5月		5月
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	1	36ヵ月			12月
	中性能フィルタ	610× 305×290mm	1	36ヵ月			12月
AC-10							
	ロールフィルタ	830mm× 20m	1	12ヵ月	9月	9月	9月
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	3	24ヵ月		9月	
	中性能フィルタ	305× 610×290mm	3	24ヵ月		9月	
OAHU-1							
	ロールフィルタ	530mm× 20m	1	24ヵ月	9月		9月
	中性能フィルタ	610× 610×150mm	1	24ヵ月	9月		9月
OAHU-2							
	ロールフィルタ	530mm× 20m	1	24ヵ月		9月	
	中性能フィルタ	610× 610×150mm	1	24ヵ月		9月	
OAHU-3							
	ロールフィルタ	530mm× 20m	1	24ヵ月	9月		9月
	中性能フィルタ	610× 610×150mm	1	24ヵ月	9月		9月
AC-19							
	ロールフィルタ	1000mm× 20m	1	12ヵ月	9月	9月	9月
	中性能フィルタ 95%	610× 610×150mm	2	24ヵ月	9月		9月
	中性能フィルタ 95%	305× 610×150mm	2	24ヵ月	9月		9月

取替予定表（本館・中央館等）					3-(4)-2		
設 置 場 所	品 名		数量	取替 周期	令和8年1月～令和9年3月	令和9年4月～令和10年3月	令和10年4月～令和11年3月
AC-20							
	ロールフィルタ	1,280mm× 20m	1	12ヵ月	8月	8月	8月
	中性能フィルタ	95% 610× 610×150mm	6	24ヵ月		8月	
AC-21							
	ロールフィルタ	1,200mm× 20m	1	12ヵ月	8月	8月	8月
	中性能フィルタ	95% 610× 610×150mm	2	24ヵ月		8月	
	中性能フィルタ	95% 305× 610×150mm	2	24ヵ月		8月	
AC-22							
	ロールフィルタ	1,280mm× 20m	1	12ヵ月	8月	8月	8月
	中性能フィルタ	95% 610× 610×150mm	4	24ヵ月		8月	
AC-23							
	ロールフィルタ	830mm× 20m	1	18ヵ月	9月	3月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	1	36ヵ月		11月	
	中性能フィルタ	305× 610×290mm	1	36ヵ月		11月	
	中性能フィルタ	610× 305×290mm	1	36ヵ月		11月	
AC-24							
	ロールフィルタ	615mm× 20m	1	18ヵ月	7月	1月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	1	24ヵ月		12月	
	中性能フィルタ	610× 305×290mm	1	24ヵ月		12月	
AC-25							
	ロールフィルタ	615mm× 20m	1	24ヵ月		7月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	1	36ヵ月		2月	
	中性能フィルタ	610× 305×290mm	1	36ヵ月		2月	
AC-26							
	ロールフィルタ	615mm× 20m	1	18ヵ月	9月	3月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	1	36ヵ月		2月	
	中性能フィルタ	610× 305×290mm	1	36ヵ月		2月	
AC-27							
	ロールフィルタ	940mm× 20m	1	18ヵ月	R9. 2月		8月
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	2	24ヵ月		8月	
	中性能フィルタ	305× 610×290mm	2	24ヵ月		8月	
AC-28							
	ロールフィルタ	830mm× 20m	1	12ヵ月	9月	9月	9月
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	3	24ヵ月		9月	
	中性能フィルタ	305× 610×290mm	3	24ヵ月		9月	
AC-29							
	ロールフィルタ	615mm× 20m	1	18ヵ月	9月	3月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	1	36ヵ月			12月
AC-30							
	ロールフィルタ	1,200mm× 20m	1	12ヵ月	10月	10月	10月
	中性能フィルタ	95% 610× 610×150mm	6	12ヵ月	4月	4月	4月
	中性能フィルタ	95% 610× 305×150mm	2	12ヵ月	4月	4月	4月
AC-31							
	ロールフィルタ	860mm× 20m	1	12ヵ月	12月	12月	12月
	中性能フィルタ	95% 610× 610×150mm	2	12ヵ月	4月	4月	4月
	中性能フィルタ	95% 305× 610×150mm	2	12ヵ月	4月	4月	4月
AC-32							
	ロールフィルタ	1,280mm× 20m	1	6ヵ月	2月・8月・2月	8月・2月	8月・2月
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	8	18ヵ月	R9. 2月		8月
AC-33							
	ロールフィルタ	830mm× 20m	1	24ヵ月		8月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	2	36ヵ月	11月		
	中性能フィルタ	305× 610×290mm	2	36ヵ月	11月		
AC-34							
	ロールフィルタ	830mm× 20m	1	24ヵ月		6月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	2	18ヵ月	9月	3月	
	中性能フィルタ	305× 610×290mm	2	18ヵ月	9月	3月	
AC-35							
	ロールフィルタ	1,280mm× 20m	1	12ヵ月	4月	4月	4月
	中性能フィルタ	95% 610× 610×150mm	6	12ヵ月	4月	4月	4月
AC-37							
	ロールフィルタ	940mm× 20m	1	24ヵ月		7月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	1	18ヵ月	9月	3月	
	中性能フィルタ	305× 610×290mm	1	18ヵ月	9月	3月	
	中性能フィルタ	610× 305×290mm	1	18ヵ月	9月	3月	

取替予定表（本館・中央館等）					3-(4)-2		
設 置 場 所	品 名	数量	取替 周期	令和8年1月～令和9年3月	令和9年4月～令和10年3月	令和10年4月～令和11年3月	
AC-38							
	ロールフィルタ	830mm× 20m	1	18ヵ月	R9. 2月	8月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	1	24ヵ月	R9. 3月	3月	
	中性能フィルタ	305× 610×290mm	1	24ヵ月	R9. 3月	3月	
	中性能フィルタ	610× 305×290mm	1	24ヵ月	R9. 3月	3月	
AC-39							
	ロールフィルタ	830mm× 20m	1	12ヵ月	1月	1月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	2	24ヵ月	9月		
	中性能フィルタ	305× 610×290mm	2	24ヵ月	9月		
	中性能フィルタ	610× 305×290mm	1	24ヵ月	9月		
AC-40							
	プレフィルタ	430× 495× 15mm	4	2ヵ月	毎偶数月	毎偶数月	
AC-41							
	プレフィルタ	370× 675× 15mm	4	2ヵ月	毎偶数月	毎偶数月	
FU-1							
	プレフィルタ	500× 500× 15mm	1	4ヵ月	2月・6月・10月・2月	6月・10月・2月	
AC-42							
	プレフィルタ	420× 420× 15mm	3	1ヵ月	毎月	毎月	
	プレフィルタ	420× 210× 15mm	2	1ヵ月	毎月	毎月	
	中性能フィルタ	420× 420×290mm	3	12ヵ月	12月	12月	
	中性能フィルタ	210× 420×290mm	1	12ヵ月	12月	12月	
	中性能フィルタ	420× 210×290mm	1	12ヵ月	12月	12月	
AC-43							
	ロールフィルタ	1,130mm× 20m	1	12ヵ月	5月	5月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	2	18ヵ月	4月	10月	
	中性能フィルタ	305× 610×290mm	2	18ヵ月	4月	10月	
	中性能フィルタ	610× 305×290mm	1	18ヵ月	4月	10月	
AC-44							
	ロールフィルタ	1,130mm× 20m	1	12ヵ月	8月	8月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	3	36ヵ月	6月	6月	
	中性能フィルタ	305× 610×290mm	3	36ヵ月	6月	6月	
AC-45							
	ロールフィルタ	1,130mm× 20m	1	12ヵ月	8月	8月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	3	18ヵ月	4月	10月	
	中性能フィルタ	305× 610×290mm	3	18ヵ月	4月	10月	
AC-46							
	ロールフィルタ	1,130mm× 20m	1	12ヵ月	7月	7月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	3	18ヵ月	6月	12月	
	中性能フィルタ	305× 610×290mm	3	18ヵ月	6月	12月	
AC-47							
	プレフィルタ	420× 420× 15mm	2	1ヵ月	毎月	毎月	
	中性能フィルタ	420× 420×290mm	2	18ヵ月	6月	12月	
AC-48							
	ロールフィルタ	1,130mm× 20m	1	12ヵ月	8月	8月	
	中性能フィルタ	610× 610×290mm	2	18ヵ月	6月	12月	
	中性能フィルタ	305× 610×290mm	2	18ヵ月	6月	12月	
	中性能フィルタ	610× 305×290mm	1	18ヵ月	6月	12月	
AC-49-1							
	プレフィルタ	420× 420× 15mm	3	1ヵ月	毎月	毎月	
	プレフィルタ	420× 210× 15mm	1	1ヵ月	毎月	毎月	
	中性能フィルタ	420× 420×290mm	3	18ヵ月	R8年2月	8月	
	中性能フィルタ	210× 420×290mm	1	18ヵ月	R8年2月	8月	
AC-49-2							
	プレフィルタ	420× 420× 15mm	3	1ヵ月	毎月	毎月	
	プレフィルタ	420× 210× 15mm	1	1ヵ月	毎月	毎月	
	中性能フィルタ	420× 420×290mm	3	18ヵ月	R8年2月	8月	
	中性能フィルタ	210× 420×290mm	1	18ヵ月	R8年2月	8月	
AC-49-3							
	プレフィルタ	420× 420× 15mm	2	1ヵ月	毎月	毎月	
	プレフィルタ	420× 210× 15mm	1	1ヵ月	毎月	毎月	
	中性能フィルタ	420× 420×290mm	2	18ヵ月	6月	12月	
	中性能フィルタ	210× 420×290mm	1	18ヵ月	6月	12月	
AC-49-4							
	プレフィルタ	420× 420× 15mm	3	1ヵ月	毎月	毎月	
	プレフィルタ	420× 210× 15mm	1	1ヵ月	毎月	毎月	
	中性能フィルタ	420× 420×290mm	3	18ヵ月	6月	12月	
	中性能フィルタ	210× 420×290mm	1	18ヵ月	6月	12月	

取替予定表（本館・中央館等）						3-(4)-2
設 置 場 所	品 名	数量	取替 周期	令和8年1月～令和9年3月	令和9年4月～令和10年3月	令和10年4月～令和11年3月
AC-50-1						
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	3	1ヵ月	毎月	毎月
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	1	1ヵ月	毎月	毎月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	3	18ヵ月	R8年2月	2月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	1	18ヵ月	R8年2月	2月
AC-50-2						
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	3	1ヵ月	毎月	毎月
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	1	1ヵ月	毎月	毎月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	3	18ヵ月	R8年2月	2月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	1	18ヵ月	R8年2月	2月
AC-50-3						
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	2	1ヵ月	毎月	毎月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	2	18ヵ月	R8年2月	2月
AC-50-4						
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	2	1ヵ月	毎月	毎月
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	1	1ヵ月	毎月	毎月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	2	18ヵ月	R8年2月	2月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	1	18ヵ月	R8年2月	2月
AC-50-5						
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	1250× 370× 15mm	1	1ヵ月	毎月	毎月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	1250× 370× 65mm	1	6ヵ月	2月・8月・2月	8月・2月
AC-50-6						
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	3	1ヵ月	毎月	毎月
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	1	1ヵ月	毎月	毎月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	3	18ヵ月	2月	8月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	1	18ヵ月	2月	8月
AC-51						
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	6	1ヵ月	毎月	毎月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	6	18ヵ月	2月	8月
AC-52						
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	3	1ヵ月	毎月	毎月
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	1	1ヵ月	毎月	毎月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	3	18ヵ月	2月	8月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	1	18ヵ月	2月	8月
AC-53-1						
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	6	2ヵ月	毎偶数月	毎偶数月
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	4	2ヵ月	毎偶数月	毎偶数月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	6	24ヵ月	R8. 2月	2月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	2	24ヵ月	R8. 2月	2月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 210×290mm	2	24ヵ月	R8. 2月	2月
AC-53-2						
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	6	2ヵ月	毎偶数月	毎偶数月
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	4	2ヵ月	毎偶数月	毎偶数月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	6	24ヵ月	R9. 2	2月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	2	24ヵ月	R9. 2	2月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 210×290mm	2	24ヵ月	R9. 2	2月
AC-54-1						
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	3	1ヵ月	毎月	毎月
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	2	1ヵ月	毎月	毎月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	3	18ヵ月	2月	8月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	1	18ヵ月	2月	8月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 210×290mm	1	18ヵ月	2月	8月
AC-54-2						
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 380× 20mm	6	1ヵ月	毎月	毎月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 380× 65mm	6	6ヵ月	5月・11月	5月・11月
AC-55						
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	6	1ヵ月	毎月	毎月
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	4	1ヵ月	毎月	毎月
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	6	24ヵ月	8月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	2	24ヵ月	8月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 210×290mm	2	24ヵ月	8月	

取替予定表（本館・中央館等）					3-(4)-2		
設 置 場 所	品 名	数量	取替 周期	令和8年1月～令和9年3月	令和9年4月～令和10年3月	令和10年4月～令和11年3月	
AC-56							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	6	1ヵ月	毎月	毎月	
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	4	1ヵ月	毎月	毎月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	6	18ヵ月	R9. 2	8月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	2	18ヵ月	R9. 2	8月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 210×290mm	2	18ヵ月	R9. 2	8月	
AC-57-1							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	3	1ヵ月	毎月	毎月	
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	2	1ヵ月	毎月	毎月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	3	12ヵ月	8月	8月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	1	12ヵ月	8月	8月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 210×290mm	1	12ヵ月	8月	8月	
AC-57-2							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	3	1ヵ月	毎月	毎月	
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	2	1ヵ月	毎月	毎月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	3	12ヵ月	8月	8月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	1	12ヵ月	8月	8月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 210×290mm	1	12ヵ月	8月	8月	
AC-58							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	2	1ヵ月	毎月	毎月	
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	1	1ヵ月	毎月	毎月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	2	12ヵ月	8月	8月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	1	12ヵ月	8月	8月	
AC-59							
	ﾛｰﾙﾌｨﾙﾀ	1,130mm× 20m	1	18ヵ月	R9. 2	8月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	610× 610×290mm	1	18ヵ月	7月		
	中性能ﾌｨﾙﾀ	305× 610×290mm	1	18ヵ月	7月	1月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	610× 305×290mm	1	18ヵ月	7月	1月	
AC-60							
	ﾛｰﾙﾌｨﾙﾀ	1,130mm× 20m	1	18ヵ月	9月	3月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	610× 610×290mm	1	18ヵ月	7月	1月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	305× 610×290mm	1	18ヵ月	7月	1月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	610× 305×290mm	1	18ヵ月	7月	1月	
AC-61							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	3	1ヵ月	毎月	毎月	
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	1	1ヵ月	毎月	毎月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	3	6ヵ月	1月・7月・1月	7月・1月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	1	6ヵ月	1月・7月・1月	7月・1月	
AC-62							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	6	1ヵ月	毎月	毎月	
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	4	1ヵ月	毎月	毎月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	6	12ヵ月	7月	7月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	2	12ヵ月	7月	7月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 210×290mm	2	12ヵ月	7月	7月	
AC-63							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	3	1ヵ月	毎月	毎月	
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	1	1ヵ月	毎月	毎月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	3	18ヵ月	R8. 1月	7月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	1	18ヵ月	R8. 1月	7月	
AC-64							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	6	1ヵ月	毎月	毎月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	6	18ヵ月	R9. 3月	9月	
AC-65							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 435× 20mm	6	1ヵ月	毎月	毎月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 435× 65mm	6	4ヵ月	5月・9月・1月	5月・9月・1月	
AC-66							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	3	1ヵ月	毎月	毎月	
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	1	1ヵ月	毎月	毎月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	3	12ヵ月	7月	7月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	1	12ヵ月	7月	7月	
AC-67							
	ﾛｰﾙﾌｨﾙﾀ	1,130mm× 20m	1	12ヵ月	R8. 2月・R9. 2月	2月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	610× 610×290mm	3	24ヵ月	R8. 2月	2月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	305× 610×290mm	3	24ヵ月	R8. 2月	2月	

取替予定表（本館・中央館等）					3-(4)-2		
設 置 場 所	品 名	数量	取替 周期	令和8年1月～令和9年3月	令和9年4月～令和10年3月	令和10年4月～令和11年3月	
AC-68							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	2	2ヵ月	毎偶数月	毎偶数月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	2	18ヵ月	R9. 2	8月	
AC-69							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	3	2ヵ月	毎偶数月	毎偶数月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	3	24ヵ月	8月		
AC-70							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	2	2ヵ月	毎偶数月	毎偶数月	
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	1	2ヵ月	毎偶数月	毎偶数月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	2	24ヵ月	8月		
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	1	24ヵ月	8月		
AC-71							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 420× 15mm	6	2ヵ月	毎偶数月	毎偶数月	
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	420× 210× 15mm	4	2ヵ月	毎偶数月	毎偶数月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 420×290mm	6	24ヵ月	8月		
	中性能ﾌｨﾙﾀ	210× 420×290mm	2	24ヵ月	8月		
	中性能ﾌｨﾙﾀ	420× 210×290mm	2	24ヵ月	8月		
3F廊下							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	597× 604× 10mm	2	6ヵ月	2月・8月・2月	8月・2月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	610× 610×150mm	2	18ヵ月	8月	2月	
屋上							
	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ	445× 450× 30mm	6	6ヵ月	2月・8月・2月	8月・2月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	445× 450× 60mm (65%)	6	18ヵ月	8月	2月	
MFU-1 2階眼科							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	305×610×20	1	3ヵ月	1月・4月・7月・10月・1月	4月・7月・10月・1月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	305×610×65	1	12ヵ月	7月	7月	
3階手術室（さくら）							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	610× 610× 20mm	1	3ヵ月	2月・5月・8月・11月・2月	5月・8月・11月・2月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	610× 610× 65mm	1	12ヵ月	8月	8月	
5階生殖医療							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	610× 610× 20mm	1	3ヵ月	1月・4月・7月・10月・1月	4月・7月・10月・1月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	610× 610× 65mm	1	12ヵ月	7月	7月	
<災害拠点病院支援施設>							
ACU-1							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	610× 610× 20mm	6	6ヵ月	4月・10月	4月・10月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	610× 610×290mm	6	24ヵ月	4月		
HEA-351							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	305×1710× 15mm	8	6ヵ月	4月・10月	4月・10月	
ACU-2							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	610× 610× 20mm	2	6ヵ月	4月・10月	4月・10月	
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	305× 610× 20mm	2	6ヵ月	4月・10月	4月・10月	
	中性能ﾌｨﾙﾀ	610× 610×290mm	2	24ヵ月	4月		
	中性能ﾌｨﾙﾀ	305× 610×290mm	2	24ヵ月	4月		
HEA-352							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	305×1710× 15mm	4	6ヵ月	4月・10月	4月・10月	
HEA-251-1							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	305×1710× 15mm	4	6ヵ月	4月・10月	4月・10月	
HEA-251-2							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	305×1710× 15mm	4	6ヵ月	4月・10月	4月・10月	
機械室給気							
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	500× 398× 20mm	6	6ヵ月	6月・12月	6月・12月	
	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ	500× 393× 20mm	6	6ヵ月	6月・12月	6月・12月	
<発熱外来棟>							
外気処理エアコン 隠ぺい FXYMP140MGF							
	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ	445×684×30	1	6ヵ月	6月・12月	6月・12月	

取替予定表（本館・中央館等）				3-(4)-2		
設 置 場 所	品 名	数量	取替 周期	令和8年1月～令和9年3月	令和9年4月～令和10年3月	令和10年4月～令和11年3月
【HEPA吹き出しユニット】						
生殖医療センター						
	抗菌低圧損HEPA	610×610×150	8	72ヵ月		
	抗菌低圧損HEPA	610×915×150	6	72ヵ月		
培養室、採卵室、前室、検査室						
	プレフィルタ	715×595×10	3	6ヵ月	1月・7月・1月	7月・1月
	鉄芯巻きプレフィルタ	207×208×7	1	6ヵ月	1月・7月・1月	7月・1月
	プレフィルタ	715×595×10	3	6ヵ月	1月・7月・1月	7月・1月
	鉄芯巻きプレフィルタ	207×156×7	1	6ヵ月	1月・7月・1月	7月・1月
	鉄芯巻きプレフィルタ	457×156×7	1	6ヵ月	1月・7月・1月	7月・1月
4階滅菌消毒保管室						
	プレフィルタ	250× 550× 15mm	3	3ヵ月	3月・6月・9月・12月・3月	6月・9月・12月・3月
	抗菌・防臭多風量HEPA	610× 610×150mm	3	18ヵ月	R8.3月	9月
	プレフィルタ	250× 600× 15mm	1	3ヵ月	3月・6月・9月・12月・3月	6月・9月・12月・3月
	制菌超低圧損HEPA	610× 610×150mm	1	18ヵ月	R8.3月	9月
手術室						
手術室(1)						
	プレフィルタ	715×595×10mm	4	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月
	抗菌超圧損多風量HEPA (OA)	610×610×98	1	24ヵ月	R8.3月	3月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×610×98	7	60ヵ月		3月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×305×98	1	60ヵ月		3月
手術室(2)						
	プレフィルタ	715×595×10mm	4	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月
	抗菌超圧損多風量HEPA (OA)	610×610×98	1	24ヵ月	R8.3月	3月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×610×98	7	60ヵ月		3月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×305×98	1	60ヵ月		3月
手術室(3)						
	プレフィルタ	715×595×10mm	4	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月
	抗菌超圧損多風量HEPA (OA)	610×610×98	1	24ヵ月	R8.3月	3月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×610×98	7	60ヵ月		3月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×305×98	1	60ヵ月		3月
手術室(4)						
	プレフィルタ	715×595×10mm	4	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月
	抗菌超圧損多風量HEPA (OA)	610×610×98	1	24ヵ月	R8.3月	3月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×610×98	8	60ヵ月		3月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×270×98	1	60ヵ月		3月
手術室(5)						
	プレフィルタ	715×595×10mm	4	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月
	抗菌超圧損多風量HEPA (OA)	610×610×98	1	24ヵ月	9月	9月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×610×98	8	60ヵ月		9月
手術室(6)						
	プレフィルタ	715×595×10mm	4	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月
	抗菌超圧損多風量HEPA (OA)	610×610×98	1	24ヵ月	9月	9月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×610×98	6	60ヵ月		9月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×1220×98	1	60ヵ月		9月
手術室(7)						
	プレフィルタ	715×595×10mm	4	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月
	抗菌超圧損多風量HEPA (OA)	610×610×98	1	24ヵ月	9月	9月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×610×98	6	60ヵ月		9月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×1220×98	1	60ヵ月		9月
手術室(8)						
	プレフィルタ	715×595×10mm	4	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月
	抗菌超圧損多風量HEPA (OA)	610×610×98	1	24ヵ月	9月	9月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×610×98	6	60ヵ月		9月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×1220×98	1	60ヵ月		9月
手術室(9)						
	プレフィルタ	715× 595× 10mm	5	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月
	抗菌超圧損多風量HEPA (OA)	610×610×98	1	24ヵ月	9月	9月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×610×98	3	60ヵ月	9月	
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×915×98	6	60ヵ月	9月	
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×760×98	2	60ヵ月	9月	
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×305×98	1	60ヵ月	9月	
手術室(10)						
	プレフィルタ	715× 595× 10mm	5	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月
	抗菌超圧損多風量HEPA (OA)	610×610×98	1	24ヵ月	9月	9月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×610×98	2	60ヵ月	9月	
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×915×98	6	60ヵ月	9月	
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×760×98	3	60ヵ月	9月	
	鉄芯巻きプレフィルタ	305×305	1	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月
手術室(11)						
	プレフィルタ	715× 595× 10mm	5	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月
	抗菌超圧損多風量HEPA (OA)	610×610×98	1	24ヵ月	9月	9月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×1220×98	5	60ヵ月	9月	
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×610×98	1	60ヵ月	9月	
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×915×98	2	60ヵ月	9月	
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×305×98	1	60ヵ月	9月	
	鉄芯巻きプレフィルタ	562×255	1	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月
手術室(12)						
	プレフィルタ	715× 595× 10mm	7	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月
	抗菌超圧損多風量HEPA (OA)	610×610×98	1	24ヵ月	9月	9月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×610×98	8	60ヵ月		9月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×915×98	7	60ヵ月		9月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×305×98	2	60ヵ月		9月
	鉄芯巻きプレフィルタ	305×305	1	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月

取替予定表（本館・中央館等）				3-(4)-2		
設 置 場 所	品 名	数量	取替 周期	令和8年1月～令和9年3月	令和9年4月～令和10年3月	令和10年4月～令和11年3月
手術室(さくら)						
抗菌・防臭高風量ニブリーフHEPA	610× 610× 65mm	8	48ヵ月			
抗菌・防臭高風量ニブリーフHEPA	610× 915× 65mm	2	48ヵ月			
プレフィルタ	570×720×10	4	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月	9月・3月
レザ-鉄芯巻きプレフィルタ	155×355× 5mm	1	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月	9月・3月
レザ-鉄芯巻きプレフィルタ	155×415× 5mm	2	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月	9月・3月
手術室(さくら) HFU-1						
抗菌低圧損HEPA	610×610×150	1	60ヵ月	8月		
手術管理部						
女子更衣室						
抗菌・防臭HEPA	610× 610×150mm	2	60ヵ月		7月	
踏み込み・履き替え(1)						
抗菌・防臭HEPA	305× 610×150mm	1	60ヵ月		7月	
写真室						
抗菌・防臭HEPA	305× 610×150mm	1	60ヵ月		7月	
器材室						
抗菌・防臭HEPA	610× 610×150mm	1	60ヵ月		7月	
管理室						
抗菌・防臭HEPA	610× 610×150mm	1	60ヵ月		7月	
受付						
抗菌・防臭HEPA	305× 610×150mm	1	60ヵ月		7月	
清潔廊下(2)						
抗菌・防臭HEPA	610× 915×150mm	4	60ヵ月		7月	
乗り換え						
抗菌・防臭HEPA	610× 610×150mm	3	60ヵ月		7月	
外来患者更衣室						
抗菌・防臭HEPA	610× 610×150mm	1	60ヵ月		7月	
麻酔科						
抗菌・防臭HEPA	610× 610×150mm	2	60ヵ月		7月	
男子更衣室						
抗菌・防臭HEPA	610× 610×150mm	2	60ヵ月		7月	
踏み込み・履き替え(2)						
抗菌・防臭HEPA	610× 610×150mm	1	60ヵ月		7月	
手術室廊下(西)						
抗菌・防臭HEPA	610× 610×150mm	10	60ヵ月		7月	
手術室廊下(東)						
抗菌・防臭HEPA	610× 610×150mm	10	60ヵ月		7月	
滅菌消毒保管室						
プレフィルタ	250× 550× 15mm	2	3ヵ月	3月・6月・9月・12月・3月	6月・9月・12月・3月	6月・9月・12月・3月
抗菌・防臭多風量HEPA	610× 610×150mm	2	12ヵ月	9月	9月	9月
レザ-鉄芯巻きプレフィルタ	457× 457× 5mm	1	3ヵ月	3月・6月・9月・12月・3月	6月・9月・12月・3月	6月・9月・12月・3月
抗菌・防臭多風量HEPA	610×1220×150mm	1	36ヵ月		9月	
洗浄室						
レザ-鉄芯巻きプレフィルタ	305× 305× 5mm	1	6ヵ月	6月・12月	6月・12月	6月・12月
微生物検査室						
プレフィルタ	158× 455× 20mm	1	3ヵ月	休止		
抗菌・防臭多風量HEPA	610× 610×150mm	1	48ヵ月	休止		
画像診断科撮影室 13						
抗菌・防臭多風量HEPA	610× 610×150mm	4	60ヵ月			7月
画像診断科撮影室 12						
抗菌・防臭多風量HEPA	610× 610×150mm	4	60ヵ月		7月	
画像診断科撮影室 11						
抗菌・防臭多風量HEPA	610× 760×150mm	3	60ヵ月			
抗菌超圧損多風量HEPA	610× 610×150mm	1	60ヵ月			
抗菌超圧損多風量HEPA	610× 305×150mm	1	60ヵ月			
レントゲンライフフィルタ	575× 745× 20mm	3	6ヵ月	1月・7月・1月	7月・1月	7月・1月
調乳室						
抗菌超圧損多風量HEPA	610×1220×98mm	1	36ヵ月	R8. 3月		3月
ICU						
抗菌・防臭HEPA	610× 610×150mm	23	24ヵ月		10月	
抗菌・防臭HEPA	305× 610×150mm	1	24ヵ月		10月	
抗菌・防臭高風量ニブリーフHEPA	305× 305× 98mm	1	24ヵ月		10月	

取替予定表（本館・中央館等）					3-(4)-2		
設 置 場 所	品 名		数量	取替 周期	令和8年1月～令和9年3月	令和9年4月～令和10年3月	令和10年4月～令和11年3月
救急部							
	抗菌・防臭HEPA	610× 610×150mm	13	24ヵ月		11月	
	抗菌・防臭HEPA	610× 915×150mm	2	24ヵ月		11月	
SCU室							
	プレフィルタ	288× 808× 10mm	4	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月	9月・3月
	抗菌・防臭HEPA	610× 760×150mm	4	24ヵ月	R9.3		
CCU室							
	プレフィルタ	288× 808× 10mm	4	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月	9月・3月
	抗菌・防臭大多風量HEPA	610× 760×150mm	4	24ヵ月	R9.3		
看護勤務室							
	プレフィルタ	288×1258× 10mm	5	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月	9月・3月
	抗菌・防臭大多風量HEPA	610×1220×150mm	5	24ヵ月	R9.3		
器材庫							
	プレフィルタ	288× 960× 10mm	2	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月	9月・3月
	抗菌・防臭大多風量HEPA	610× 915×150mm	2	24ヵ月	R9.3		
薬局							
	抗菌・防臭HEPA	610× 915×150mm	1	60ヵ月		9月	
	抗菌・防臭多風量HEPA	610× 610×150mm	1	60ヵ月		9月	
2F 眼科手術室1、2、前室、器材庫							
	プレフィルタ	715× 595× 10mm	7	6ヵ月	1月・7月・1月	7月・1月	7月・1月
	抗菌超圧損多風量HEPA	610×1220×98mm	6	60ヵ月			
	抗菌超圧損多風量HEPA	610× 610×98mm	9	60ヵ月			
	プレフィルタ	290× 767× 10mm	5	6ヵ月	1月・7月・1月	7月・1月	7月・1月
	抗菌・防臭多風量HEPA	610×760×150mm	5	60ヵ月			
	鉄芯巻きプレフィルタ	205×955	1	6ヵ月	1月・7月・1月	7月・1月	7月・1月
	鉄芯巻きプレフィルタ	200×457	1	6ヵ月	1月・7月・1月	7月・1月	7月・1月
IVR-CT室							
	抗菌・防臭大多風量HEPA	610×1220×150mm	1	24ヵ月	7月		7月
7階 病室							
	プレフィルタ	288×1258× 10mm	2	12ヵ月	9月	9月	9月
	抗菌・防臭大多風量HEPA	610×1220×150mm	2	36ヵ月			9月
	制菌多風量HEPA	305×610× 150mm	2	24ヵ月	9月		9月
発熱外来							
	抗菌・防臭多風量HEPA	610× 305×150mm	8	36ヵ月	6月		
【排気フィルタユニット】							
微生物検査室							
	木枠プレフィルタ	610× 610× 50mm	3	12ヵ月	4月	4月	4月
	抗菌・防臭多風量HEPA	610× 610×290mm	3	36ヵ月		4月	
5階 病室							
	抗菌・防臭ミブリーツHEPA	610× 610× 50mm	7	36ヵ月	4月		
解剖室							
	プレフィルタ	610× 610× 21mm	2	1ヵ月	毎月	毎月	毎月
	ロングライフ多風量HEPA	610× 610×292mm	1	6ヵ月	3月・9月・3月	9月・3月	9月・3月
	活性炭フィルタ	610× 610×457mm	1	36ヵ月	7月		
発熱外来排気フィルタユニット							
	プレフィルタ	610× 610× 21mm	1	6ヵ月	6月・12月	6月・12月	6月・12月
	ロングライフ多風量HEPA	610× 610×292mm	1	36ヵ月		6月	
発熱外来排気フィルタユニット							
	プレフィルタ	305× 305× 21mm	1	6ヵ月	6月・12月	6月・12月	6月・12月
	中性能フィルタ	305× 305×150mm	1	24ヵ月		12月	
【R I排気フィルタユニット】							
RIFU-1 排気フィルタユニット							
	プレフィルタ	610× 610× 50mm	5	36ヵ月			9月
	HEPAフィルタ	610× 610×292mm	5	36ヵ月			9月
	活性炭フィルタ	610× 610×292mm	5	36ヵ月			9月
RIFU-2 排気フィルタユニット							
	プレフィルタ	610× 610× 50mm	3	36ヵ月	9月		
	HEPAフィルタ	610× 610×292mm	3	36ヵ月	9月		